



gentec-EO

QE50SP-S-MT-D0

热释电探测器的激光能量测量高达13 J。



产品系列主要特性

模块化概念

提高您的检测器的可能功率: 有两种不同的冷却模块

噪声水平低

MB涂层10 μ J

可获得的QED衰减器

测量不超过5倍的更高能量。提供可选的校准, 所有波长都在532和1064纳米之间, 或单一波长

可提供金属减震器

高重复率(4000 Hz)

测试目标包括

MB 型

智能接口

包含所有的校准数据

兼容性支架

STAND-D-233

规格

测量能力

光谱范围 ¹	0.193 - 20 μ m
典型升起时间	20 μ s
重复性	<0.5%
最大重复频率 ²	4000 Hz
最大可测量能量 ³	13 J
噪声等效能量 ⁴	10 μ J
最大脉冲宽度	10 μ s
能量校准不确定性	\pm 3 %

1. 查看用户手册, 了解校准光谱范围。
2. 可能受显示屏或 PC 接口的限制。请参阅相应的用户手册。
3. 1064 nm, 7 ns, 10 Hz。
4. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。

损坏阈

最大平均功率密度 ¹	10 W/cm ²
最大能量密度 ²	0.5 J/cm ²
最大功率	10 W

1. May vary with wavelength and average power.
2. 1064 nm, 7 ns, 10 Hz. May vary with wavelength and pulse width.

物理特性

冷却	传送
孔宽	50 mm
孔高	50 mm
吸收器	MT
尺寸	75H x 75W x 15D mm
重量	0.21 kg

订购信息



规格如有更改，恕不另行通知。有关完整规格，请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表